



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.710

Системные шасси 14 x 39 мм



Состояние: 01.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.710 - Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.



ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 8619.710
Описание продукта	Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points	375 мм
Подходит для ширины двери	500 мм
VX installation options	In door width 500 mm
VX SE installation options	In door width 500 mm
AX installation options	In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX In enclosure width 1000 mm, in lockable door
AX stainless steel installation options	In enclosure height 500 mm In enclosure width 400 mm

ФУНКЦИИ

Installation options, AX plastic	In door width 500 mm
Installation options for 3-part AX	In enclosure depth 573 mm
CX installation options	In console and desk unit in the depth, in conjunction with the CX rail for interior installation In the pedestal, in the enclosure depth, 500 mm In door width 500 mm
TP installation options	In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Указание по монтажу	Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
Указание	Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5
Подходит для	Тип корпуса: VX VX SE TP AX AX пластик AX wall-mounted enclosure, 3-part CX one-piece console CX console system Suitable for width or height or depth: 500 mm
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0.8
Gross weight	0.92
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177924635
E-Number Sweden	E3465281
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234