
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






VX 8619.720 Системные шасси 14 x 39 mm


Состояние: 13.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 8619.720 - Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.







Функции

Арт. №	VX 8619.720
Описание продукта	Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points	475 мм
Подходит для ширины двери	600 мм
VX installation options	In door width 600 mm
VX SE installation options	In door width 600 mm
AX installation options	In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX In enclosure width 1200 mm, in lockable door
AX stainless steel installation options	In enclosure height 600 mm

© Rittal 2025

Функции

Installation options, AX plastic	In door width 600 mm
Installation options for 3-part AX	In the enclosure depth 673 mm or in the width of the wall section
PC installation options	In door width 600 mm
CX installation options	In door width 600 mm
Указание по монтажу	Для установки в АХ из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа АХ
Указание	Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты М5
Подходит для	Тип корпуса: VX VX SE
	PC AX AX wall-mounted enclosure, 3-part
	CX one-piece console
	CX pedestal
	Suitable for width or height or depth: 600 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0.956
Gross weight	1.14
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177924697
E-Number Sweden	E3465254
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3