

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.730

## Системные шасси 14 x 39 mm

Состояние: 07.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.730 - Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.



## Функции

|   |  |
|---|--|
| Арт. №                                  | VX 8619.730  |
| Описание продукта                       | Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др. |
| Материал                                | Листовая сталь   |
| Поверхность                             | Оцинкованная   |
| Комплект поставки                       | Вкл. крепежный материал  |
| Distance between fixing points          | 675 мм   |
| Подходит для ширины двери               | 800 мм   |
| VX installation options                 | In door width 800 mm   |
| VX SE installation options              | In door width 800 mm   |
| AX installation options                 | In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX        |
| AX stainless steel installation options | In enclosure height 800 mm   |
| Installation options, AX plastic        | In door width 800 mm   |

## Функции

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| PC installation options             | In door width 800 mm   |
| CX installation options             | In door width 800 mm   |
| VX base/plinth installation options | In base/plinth width 850 mm for mounting on the base/plinth corner pieces  |
| Указание по монтажу                 | Для установки в АХ из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа АХ   |
| Указание                            | Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты М5                                   |
| Подходит для                        | Тип корпуса: VX<br>VX SE<br>PC<br>АХ<br>АХ пластик<br>CX one-piece console<br>CX pedestal<br>Suitable for width or height or depth: 800 mm |
| Подходит для                        | Система цоколей VX   |
| Упаковка                            | 4 шт.  |
| Вес нетто                           | 1,4 kg   |
| Gross weight                        | 1,588 kg   |
| PCF per pack (cradle-to-gate)       | 10,52  |
| Код ТНВЭД                           | 73269098   |
| ETIM 9                              | EC002620   |
| ECLASS 8.0                          | 27189234   |
| Описание продукта                   | VX системные шасси 14 x 39 мм, для ширины двери: 800 мм  |

## Одобрения

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Объяснения | PCF-declaration |
|------------|-----------------|