


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.730

Системные шасси 14 x 39 mm

Состояние: 07.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.730 - Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.



Функции

Арт. №	VX 8619.730
Описание продукта	Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points	675 мм
Подходит для ширины двери	800 мм
VX installation options	In door width 800 mm
VX SE installation options	In door width 800 mm
AX installation options	In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX stainless steel installation options	In enclosure height 800 mm
Installation options, AX plastic	In door width 800 mm

Функции

PC installation options	In door width 800 mm
CX installation options	In door width 800 mm
VX base/plinth installation options	In base/plinth width 850 mm for mounting on the base/plinth corner pieces
Указание по монтажу	Для установки в АХ из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа АХ
Указание	Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты М5
Подходит для	Тип корпуса: VX VX SE PC АХ АХ пластик CX one-piece console CX pedestal Suitable for width or height or depth: 800 mm
Подходит для	Система цоколей VX
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	1,4 kg
Gross weight	1,588 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	10,52
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	VX системные шасси 14 x 39 мм, для ширины двери: 800 мм

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------