



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.740

## Системные шасси 14 x 39 mm

Состояние: 09.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.740 - Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.



## Функции

Арт. №	VX 8619.740
Описание продукта	Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points	775 мм
Подходит для ширины двери	900 мм
VX SE installation options	In door width 900 mm
AX stainless steel installation options	In enclosure width 800 mm
Указание по монтажу	Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
Указание	Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5

## Функции

---

Подходит для	Тип корпуса: VX SE AX нержавеющая сталь
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	1,564 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	12,06
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	VX системные шасси 14 x 39 мм, для ширины двери: 900 мм

## Одобрения

---

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------