


**Rittal – The System.**


Faster – better – everywhere.



**VX 8619.750**




**Системные шасси 14 x 39 мм**

Состояние: 01.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



# VX 8619.750 - Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 8619.750
Описание продукта	Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points	875 мм
Подходит для ширины двери	1 000 мм
VX SE installation options	In door width 900 mm
AX stainless steel installation options	In enclosure height 1000 mm
Указание по монтажу	Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
Указание	Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5

# ФУНКЦИИ

Подходит для	Тип корпуса: VX SE AX нержавеющая сталь Suitable for width or height or depth: 1.000 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	1.776
Gross weight	2.06
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177924642
E-Number Sweden	E3465283
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234