


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.750

Системные шасси 14 x 39 mm

Состояние: 11.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.750 - Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.



Функции

Арт. №	VX 8619.750
Описание продукта	Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points	875 мм
Подходит для ширины двери	1 000 мм
VX SE installation options	In door width 900 mm
AX stainless steel installation options	In enclosure height 1000 mm
Указание по монтажу	Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
Указание	Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX SE AX нержавеющая сталь Suitable for width or height or depth: 1.000 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	1,776 kg
Gross weight	2,06 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	VX системные шасси 14 x 39 мм, для ширины двери: 1000 мм

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------