



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.760

Системные шасси 14 x 39 mm

Состояние: 30.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.760 - Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.



Функции

Арт. №	VX 8619.760
Описание продукта	Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points	575 мм
AX installation options	In enclosure width 600 mm and in enclosure height 700 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Указание по монтажу	Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
Указание	Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5
Подходит для	Тип корпуса: AX Suitable for width or height or depth: 700 мм
Упаковка	4 шт.

Функции

Вес нетто	1,2 kg
Gross weight	1,374 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	8,98
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	VX системные шасси 14 x 39 мм, для В: 700 мм

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------
