

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



VX 8619.770

Системные шасси 14 x 39 мм


Состояние: 01.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8619.770 - Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 8619.770
Описание продукта	Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points	1 075 мм
AX installation options	In enclosure height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX stainless steel installation options	In enclosure height 1200 mm
Указание по монтажу	Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
Указание	Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самоизрезающие винты M5

# ФУНКЦИИ

Подходит для	Тип корпуса: АХ Suitable for width or height or depth: 1.200 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	2.16
Gross weight	2.28
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177926837
E-Number Sweden	E3465285
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234