


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.780

Системные шасси 14 x 39 мм



Состояние: 28.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.780 - Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.



ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 8619.780
Описание продукта	Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points	1 275 мм
AX installation options	In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX stainless steel installation options	In enclosure height 760 mm
Указание по монтажу	Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
Указание	Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5

ФУНКЦИИ

Подходит для	Тип корпуса: АХ Suitable for width or height or depth: 1.400 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	2.44
Gross weight	2.7
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177926844
E-Number Sweden	E3465286
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234