


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.780

Системные шасси 14 x 39 mm

Состояние: 09.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.780 - Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.



Функции

Арт. №	VX 8619.780
Описание продукта	Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points	1 275 мм
AX installation options	In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX stainless steel installation options	In enclosure height 760 mm
Указание по монтажу	Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа AX
Указание	Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5

Функции

Подходит для	Тип корпуса: AX Suitable for width or height or depth: 1.400 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	2,44 kg
Gross weight	2,7 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	19,76
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	VX системные шасси 14 x 39 мм, для В: 1400 мм

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------