


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8640.023**

**Угловой элемент цоколя с  
панелями цоколя, передними и  
задними, 200 мм**

Состояние: 18.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8640.023 - Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 200 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Высокопрочные угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками из пластика.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 8640.023
Описание продукта	Высокопрочные угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками из пластика.
Материал	Угловой элемент цоколя: листовая сталь Панели цоколя: листовая сталь Угловая и соединительная заглушка: пластик
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	4 угловых элемента, высота 200 мм 4 угловых заглушки 1 соединительная заглушка 1 панель цоколя, передняя/задняя, 200 мм 2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм Вкл. крепежный материал
Указание	Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя
Размер	Высота: 200 мм
Подходит для	Ширина: = 800 мм

## ФУНКЦИИ

---

Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Вес	9,24 кг
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	7.52
Gross weight	9.24
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177958876
E-Number Sweden	E3465371
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

---

## Одобрения

---

Одобрения	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------

---