


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.030

Панели цоколя боковые, 100 мм

Состояние: 12.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.030 - Панели цоколя боковые, 100 мм для системы цоколей VX, листовая сталь

Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколь высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.

Функции

Арт. №	VX 8640.030
Описание продукта	Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколь высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Размер	Высота: 100 мм
Подходит для	Глубина: = 300 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1, 12
Вес	0,614 кг
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	0,6 kg
Gross weight	0,614 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Описание продукта	VX панель цоколя, боковая, В: 100 мм, для Г: 300 мм, листовая сталь

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL - FTТА