



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



VX 8660.007

угловые элементы цоколя с  
панелями цоколя, передними и  
задними

Состояние: 17.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.007 - угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними для системы цоколей VX, листовая сталь

Base/plinth corner pieces with trim panels for flexible cable entry.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 8660.007
Преимущества	<p>Reliable – Excellent stability of the base/plinth</p> <p>Flexible – Countless interior installation options with VX accessories</p> <p>Simple – Flush termination between the baying points</p>
Материал	<p>Угловой элемент цоколя: листовая сталь</p> <p>Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь</p> <p>Угловая и соединительная заглушка: пластик</p>
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	<p>4 угловых заглушки</p> <p>Вкл. крепежный материал</p> <p>4 угловых элемента, высота 100 мм</p> <p>2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм</p>
Указание	<p>Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя</p>
Размер	Высота: 100 мм

# ФУНКЦИИ

Подходит для	Тип корпуса: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Ширина: = 1.200 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Вес	7,01 кг
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	7 kg
Gross weight	7,008 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	26,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Описание продукта	VX base/plinth corner piece with trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 1200 mm, sheet steel

# Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTTA
Объяснения	PCF-declaration