

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8685.000

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 09.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8685.000 - Линейные распределительные шкафы

VX25 Базовый шкаф

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation.



Функции

Арт. №	VX 8685.000
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа Дверь(и) Навеска двери правая, меняется на левую Потолочная панель Задняя стенка Панели основания Монтажная панель 2 монтажные шины 18 x 39 мм Замок: двойная бородка 3 мм
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.800 мм Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	499 мм x 1.696 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
ИК-код	IK10
Кол-во дверей	1
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	87,47 kg
Gross weight	90 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	221,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код THВЭД	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

Функции

ECLASS 8.0

27180101

Описание продукта

VX линейный распределительный шкаф, ШВГ: 600x1800x500 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди

Одобрения

Одобрения

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Сертификаты

Поверхность

Объяснения

Декларация производителя
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
PCF-declaration