### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8685.000

# Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 17.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# VX 8685.000 - Линейные распределительные шкафы VX25 Базовый шкаф

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation.







#### Функции

VX 8685.000
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое
покрытие, структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
RAL 7035

© Rittal 2025 2

# Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа	
	Дверь(и)	
	Навеска двери правая, меняется на левую	
	Потолочная панель	
	Задняя стенка	
	Панели основания	
	Монтажная панель	
	2 монтажные шины 18 х 39 мм	
	Замок: двойная бородка 3 мм	
Размер	Ширина: 600 мм	
	Высота: 1.800 мм	
	Глубина: 500 мм	
Размеры монтажной панели (Ш x B)	499 мм х 1.696 мм	
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55	
Степень защиты NEMA	NEMA 1	
	NEMA 12	
Type rating согл. UL 50E	Type 1	
	Type 12	
ІК-код	IK10	
Кол-во дверей	1	
Основной материал	Листовая сталь	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	87.47	
Gross weight	90	
PCF per pack (cradle-to-gate)	221,7 kg CO2 eq (Cat B)	
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared	
Код ТНВЭД	94032080	
EAN	4028177813809	
E-Number Sweden	E3465082	

© Rittal 2025 3

## Функции

ETIM 9	EC000261	
ETIM 8	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

# Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK
	PCF-declaration

© Rittal 2025