


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8700.040**

**Боковые стенки, на винтах,  
нержавеющая сталь**

Состояние: 19.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



# VX 8700.040 - Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь для VX

Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь, для VX.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 8700.040
Преимущества	<p>Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки</p> <p>Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами</p> <p>Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам</p> <p>Монтаж одним человеком</p> <p>Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования</p>
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Поверхность	Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	<p>Тип корпуса: VX</p> <p>Высота: = 1.800 мм</p> <p>Глубина: = 500 мм</p>
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Основной материал	Нержавеющая сталь
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	21
Gross weight	22.6
EAN	4028177921467

# ФУНКЦИИ

---

ETIM 9

EC002524

---

ECLASS 8.0

27182101