

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.840

**Боковые стенки, на винтах,
нержавеющая сталь**

Состояние: 25.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8700.840 - Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь для TS

Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь, для TS.



ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8700.840
Преимущества	Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом Простая навеска благодаря вспомогательному элементу Болты заземления с контактной поверхностью
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Поверхность	Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Тип корпуса: TS Высота: = 1.800 мм Глубина: = 400 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Основной материал	Нержавеющая сталь

ФУНКЦИИ

Упаковка	2 шт.
Вес нетто	18
Gross weight	18.4
EAN	4028177300101
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101