


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8700.840**

**Боковые стенки, на винтах,  
нержавеющая сталь**

Состояние: 23.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8700.840 - Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь для TS

Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь, для TS.



## Функции

Арт. №	TS 8700.840
Преимущества	Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом Простая навеска благодаря вспомогательному элементу Болты заземления с контактной поверхностью
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Поверхность	Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Тип корпуса: TS Высота: = 1.800 мм Глубина: = 400 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Основной материал	Нержавеющая сталь

## Функции

Упаковка	2 шт.
Вес нетто	18 kg
Gross weight	18,4 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Описание продукта	TS Боковая стенка, на винтах, для TS, для ВГ: 1800x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301