Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8700.840

Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь

Состояние: 02.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8700.840 - Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь для TS

Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь, для TS.



Функции

| TS 8700.840 Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая |
|---|
| Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая |
| |
| степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом |
| Простая навеска благодаря вспомогательному элементу |
| Болты заземления с контактной поверхностью |
| Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм |
| Шлифовка, зерно 400 |
| Вкл. крепежный материал |
| Тип корпуса: TS |
| Высота: = 1.800 мм |
| Глубина: = 400 мм |
| IP 55 |
| |
| Нержавеющая сталь |
| |

© Rittal 2025

Функции

| Упаковка | 2 шт. | |
|--------------|---------------|--|
| Вес нетто | 18 | |
| Gross weight | 18.4 | |
| EAN | 4028177300101 | |
| ETIM 9 | EC002524 | |
| ECLASS 8.0 | 27182101 | |

© Rittal 2025 3