

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8701.040

Панели цоколя боковые, 100 мм

Состояние: 20.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

TS 8701.040 - Панели цоколя боковые, 100 мм

Нержавеющая сталь для элементов цоколя, передних и задних

Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм. Для стабилизации соединенных элементов цоколя панели могут устанавливаться с поворотом на 90°.

ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8701.040
Описание продукта	Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм.
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки	2 панели цоколя Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для стабилизации соединенных элементов цоколя боковые панели 100 мм могут устанавливаться с поворотом на 90°. При этом необходимы фланши для соединения цоколей
Размер	Высота: 100 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS: = 400 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	1.4
Gross weight	1.68
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177300088
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003