


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8702.040**

**Панели цоколя боковые, 200 мм**

Состояние: 21.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8702.040 - Панели цоколя боковые, 200 мм

## Нержавеющая сталь для элементов цоколя, передних и задних

Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм.

### Функции

Арт. №	TS 8702.040
Описание продукта	Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм.
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки	2 панели цоколя Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для стабилизации соединенных элементов цоколя боковые панели 100 мм могут устанавливаться с поворотом на 90°. При этом необходимы фланши для соединения цоколей
Размер	Высота: 200 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS: = 400 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	2,486 kg
Gross weight	2,685 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Описание продукта	TS панель цоколя, боковая, В: 200 мм, для Ш: 400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301