


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.340

Закладная гайка

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.340 - Закладная гайка

Использование в шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм. Гайки вставляются с той же стороны, с которой будет завинчиваться винт.



Функции

Арт. №	TS 8800.340
Описание продукта	Гайки вставляются с той же стороны, с которой будет завинчиваться винт. Таким образом, можно использовать точки крепления на одинаковой высоте или ширине, расположенные по разные стороны угла. Пружинная гайка обеспечивает электрическое соединение в системной перфорации.
Возможности монтажа	На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью адаптерной шины для совместимости с VX На горизонтальном профиле шкафа TS На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине On punched rails 23 x 23 mm On punched section without mounting flange, 23 x 73 mm On punched section without mounting flange, 45 x 88 mm On punched sections with mounting flanges, 23 x 73 mm На шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм
Размер	Резьба: M6
Резьба	M6
Упаковка	50 шт.
Вес нетто	0,1 kg

Функции

Gross weight	0,166 kg
Код ТНВЭД	73181692
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Описание продукта	TS Закладная гайка, для резьбы М6, для вставки спереди