


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.510

Кабельный канал

Состояние: 24.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)




FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.510 - Кабельный канал для вертикального профиля TS

Для монтажа на вертикальном профиле шкафа, на профилях двух соединенных шкафов в зоне соединения.



ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8800.510
Исполнение	Ширина 100 мм, для монтажа на профилях двух соединенных шкафов в зоне соединения.
Преимущества	<p>Точки крепления кабельного канала соответствуют отверстиям системной перфорации TS. Таким образом, отпадает необходимость в сверлении отверстий, которое было необходимо у DIN-каналов</p> <p>Расположение мест вырезов согласовано с конструкцией кабельных каналов для монтажной панели</p> <p>Еще один вырез по высоте монтажной панели позволяет прямой ввод в кабельный канал</p>
Материал	Жесткий ПВХ Плохо воспламеняющийся, несгораемый
Цвет	Эквивалент RAL 7030
Комплект поставки	кабельный канал с крышкой
Bar width	5,5 мм
Slot width	4,5 мм

ФУНКЦИИ

Указание	Можно укоротить для других размеров шкафов.
Размер	Ширина: 100 мм Высота: 1.800 мм Глубина: 80 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS VX SE PC IW Высота: ≤ 2.000 мм
Диапазон рабочих температур	60 °C
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	8.996
Gross weight	9.47
Код ТНВЭД	39259020
EAN	4028177233645
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---