#### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## TS 8800.540 Кабельный канал

Состояние: 02.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# TS 8800.540 - Кабельный канал для вертикального профиля TS

Для монтажа на вертикальном профиле шкафа, на профилях двух соединенных шкафов в зоне соединения.







#### Функции

Арт. №	TS 8800.540
Исполнение	Ширина 100 мм, для монтажа на профилях двух соединенных шкафов в зоне соединения.
Преимущества	Точки крепления кабельного канала соответствуют отверстиям системной перфорации TS. Таким образом, отпадает необходимость в сверлении отверстий, которое было необходимо у DIN-каналов Расположение мест вырезов согласовано с конструкцией кабельных каналов для монтажной панели Еще один вырез по высоте монтажной панели позволяет прямой ввод в кабельный канал
Материал	Жесткий ПВХ Плохо воспламеняющийся, несгораемый
Цвет	Эквивалент RAL 7030
Комплект поставки	кабельный канал с крышкой
Bar width	5,5 мм
Slot width	4,5 мм

© Rittal 2025

#### Функции

Указание	Можно укоротить для других размеров шкафов.
Размер	Ширина: 100 мм
	Высота: 1.600 мм
	Глубина: 80 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS
	VX SE
	PC
	IW
	Высота: ≤ 1.800 мм
Диапазон рабочих температур	60 °C
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	8.192
Gross weight	8.623
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177238008
ECLASS 8.0	27400703

### Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3