

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.540

## Кабельный канал

Состояние: 26.03.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.540 - Кабельный канал для вертикального профиля TS

Для монтажа на вертикальном профиле шкафа, на профилях двух соединенных шкафов в зоне соединения.



## Функции

Арт. №	TS 8800.540
Исполнение	Ширина 100 мм, для монтажа на профилях двух соединенных шкафов в зоне соединения.
Преимущества	Точки крепления кабельного канала соответствуют отверстиям системной перфорации TS. Таким образом, отпадает необходимость в сверлении отверстий, которое было необходимо у DIN-каналов Расположение мест вырезов согласовано с конструкцией кабельных каналов для монтажной панели Еще один вырез по высоте монтажной панели позволяет прямой ввод в кабельный канал
Материал	Жесткий ПВХ Плохо воспламеняющийся, негорючий
Цвет	Эквивалент RAL 7030
Комплект поставки	кабельный канал с крышкой
Bar width	5,5 мм
Slot width	4,5 мм

## Функции

Указание	Можно укоротить для других размеров шкафов.
Размер	Ширина: 100 мм Высота: 1.600 мм Глубина: 80 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS VX SE PC IW Высота: ≤ 1.800 мм
Диапазон рабочих температур	60 °C
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	8,192 kg
Gross weight	8,623 kg
Код ТНВЭД	73269098
ECLASS 8.0	27400703
Описание продукта	TS Кабельный канал для вертикального профиля TS, ШВГ: 100x1600x80 мм

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---