


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# TS 8800.751

## Кабельный канал

Состояние: 23.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.751 - Кабельный канал

С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях.



## Функции

Арт. №	TS 8800.751
Исполнение	для монтажных панелей For mounting on VX system punchings
Описание продукта	С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях.
Материал	Жесткий ПВХ Плохо воспламеняющийся, несгораемый Термостойкость до +60 °С
Цвет	Эквивалент RAL 7030
Комплект поставки	кабельный канал с крышкой
Bar width	5,5 мм
Slot width	4,5 мм
Возможности монтажа	С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях Если монтажная панель устанавливается сзади вровень с рамой шкафа (положение монтажа $\pm 0$ мм), горизонтально установленные кабельные каналы совпадают с кабельными каналами, установленными на профиль шкафа непрерывную монтажную поверхность

## Функции

Указание	Можно укоротить для других размеров шкафов.
Размер	Ширина: 40 мм Глубина: 80 мм Длина: 2.000 мм
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	22,98 kg
Gross weight	24,186 kg
Код ТНВЭД	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Описание продукта	TS кабельный канал для монтажной панели, ШВГ: 40x2000x80 мм

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---