

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.752

Кабельный канал

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.752 - Кабельный канал

С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях.



Функции

Арт. №	TS 8800.752
Исполнение	для монтажных панелей For mounting on VX system punchings
Описание продукта	С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях.
Материал	Жесткий ПВХ Плохо воспламеняющийся, несгораемый Термостойкость до +60 °С
Цвет	Эквивалент RAL 7030
Комплект поставки	кабельный канал с крышкой
Bar width	5,5 мм
Slot width	4,5 мм
Возможности монтажа	С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях Если монтажная панель устанавливается сзади вровень с рамой шкафа (положение монтажа ± 0 мм), горизонтально установленные кабельные каналы совпадают с кабельными каналами, установленными на профиль шкафа непрерывную монтажную поверхность

Функции

Указание	Можно укоротить для других размеров шкафов.
Размер	Ширина: 60 мм Глубина: 80 мм Длина: 2.000 мм
Упаковка	18 шт.
Вес нетто	23,976 kg
Gross weight	25,235 kg
Код ТНВЭД	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Описание продукта	TS кабельный канал для монтажной панели, ШВГ: 60x2000x80 мм

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---