
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8800.753 Кабельный канал

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8800.753 - Кабельный канал

С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях.





Функции

————————————————————————————————————	TS 8800.753
Apr. 14-	13 0000.733
Исполнение	для монтажных панелей
	For mounting on VX system punchings
Описание продукта	C DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на
	профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных
	панелях.
Материал	Жесткий ПВХ
	Плохо воспламеняющийся, несгораемый
	Термостойкость до +60 °C
Цвет	Эквивалент RAL 7030
Комплект поставки	кабельный канал с крышкой
Bar width	5,5 мм
Slot width	4,5 мм
Возможности монтажа	C DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на
	профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных
	панелях
	Если монтажная панель устанавливается сзади вровень с
	рамой шкафа (положение монтажа ±0 мм), горизонтально
	установленные кабельные каналы совпадают с кабельными
	каналами, установленными на профиль шкафа непрерывнук
	монтажную поверхность

© Rittal 2025 2

Функции

Указание	Можно укоротить для других размеров шкафов.
Размер	Ширина: 80 мм
	Глубина: 80 мм
	Длина: 2.000 мм
Упаковка	12 шт.
Вес нетто	17.88
Gross weight	18.72
Код ТНВЭД	39259020
EAN	4028177445475
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3