
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8800.754 Кабельный канал

Состояние: 19.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8800.754 - Кабельный канал

С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях.





Функции

Арт. №	TS 8800.754
Исполнение	для монтажных панелей
	For mounting on VX system punchings
Описание продукта	C DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на
	профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных
	панелях.
Материал	Жесткий ПВХ
	Плохо воспламеняющийся, несгораемый
	Термостойкость до +60 °C
Цвет	Эквивалент RAL 7030
Комплект поставки	кабельный канал с крышкой
Bar width	5,5 мм
Slot width	4,5 мм

© Rittal 2025 2

Функции

Возможности монтажа	С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях
	Если монтажная панель устанавливается сзади вровень с рамой шкафа (положение монтажа ±0 мм), горизонтально установленные кабельные каналы совпадают с кабельными каналами, установленными на профиль шкафа непрерывную монтажную поверхность Кабельный канал 100 мм для монтажа на вертикальную раму шкафа при соединенных в линейку шкафах
Указание	Можно укоротить для других размеров шкафов.
Размер	Ширина: 100 мм Глубина: 80 мм Длина: 2.000 мм
Упаковка	12 шт.
Вес нетто	21.96
Gross weight	23.58
Код ТНВЭД	39259020
EAN	4028177445482
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3