

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.754

Кабельный канал

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.754 - Кабельный канал

С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях.



Функции

Арт. №	TS 8800.754
Исполнение	для монтажных панелей For mounting on VX system punchings
Описание продукта	С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях.
Материал	Жесткий ПВХ Плохо воспламеняющийся, негоряемый Термостойкость до +60 °С
Цвет	Эквивалент RAL 7030
Комплект поставки	кабельный канал с крышкой
Bar width	5,5 мм
Slot width	4,5 мм

Функции

Возможности монтажа	<p>С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях</p> <p>Если монтажная панель устанавливается сзади вровень с рамой шкафа (положение монтажа ± 0 мм), горизонтально установленные кабельные каналы совпадают с кабельными каналами, установленными на профиль шкафа непрерывную монтажную поверхность</p> <p>Кабельный канал 100 мм для монтажа на вертикальную раму шкафа при соединенных в линейку шкафах</p>
Указание	Можно укоротить для других размеров шкафов.
Размер	Ширина: 100 мм Глубина: 80 мм Длина: 2.000 мм
Упаковка	12 шт.
Вес нетто	21,96 kg
Gross weight	23,58 kg
Код ТНВЭД	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Описание продукта	TS кабельный канал для монтажной панели, ШВГ: 100x2000x80 мм

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---