
### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# TS 8800.755 Кабельный канал

Состояние: 18.05.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### TS 8800.755 - Кабельный канал

С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях.





### Функции

Арт. №	TS 8800.755
Исполнение	для монтажных панелей
	For mounting on VX system punchings
Описание продукта	C DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на
	профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных
	панелях.
Материал	Жесткий ПВХ
	Плохо воспламеняющийся, несгораемый
	Термостойкость до +60 °C
Цвет	Эквивалент RAL 7030
Комплект поставки	кабельный канал с крышкой
Bar width	5,5 мм
Slot width	4,5 мм

© Rittal 2025 2

## Функции

Возможности монтажа	C DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях
	Если монтажная панель устанавливается сзади вровень с
	рамой шкафа (положение монтажа ±0 мм), горизонтально установленные кабельные каналы совпадают с кабельными
	установленные каоельные каналы совпадают с каоельными каналами, установленными на профиль шкафа непрерывную монтажную поверхность
	Кабельный канал шириной 50 мм для отдельно установленных
	шкафов VX25 с боковой стенкой на вертикальном профиле
	слева и справа рядом с монтажной панелью
Указание	Можно укоротить для других размеров шкафов.
Размер	Ширина: 50 мм
	Глубина: 80 мм
	Длина: 2.000 мм
Упаковка	18 шт.
Вес нетто	18.9
Код ТНВЭД	39259020
EAN	4028177919648
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3