Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





PC 8800.920 Цоколь, стационарный

Состояние: 29.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



PC 8800.920 - Цоколь, стационарный для PC, IW

Соответствует дизайну корпуса, высота 100 мм, спереди с выступом.

Функции

Арт. №	PC 8800.920
Описание продукта	Соответствует дизайну корпуса, спереди с выступом.
Материал	Листовая сталь, 2,0 мм
Цвет	RAL 7035
	Декоративный элемент, спереди: RAL 7015
Комплект поставки	1 декоративный элемент, передний
	1 элемент цоколя, задний
	2 панели цоколя, боковые
Размер	Высота: 100 мм
Подходит для	Тип корпуса: РС
	IW
	Ширина: = 600 мм
	Глубина: = 600 мм
Подходит для глубины	600 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11.92
Gross weight	13.02
PCF per pack (cradle-to-gate)	49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight
	approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177266926
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

© Rittal 2025