

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 8800.920

Цоколь, стационарный

Состояние: 03.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 8800.920 - Цоколь, стационарный для PC, IW

Соответствует дизайну корпуса, высота 100 мм, спереди с выступом.

Функции

| | |
|-------------------------------|--|
| Арт. № | PC 8800.920 |
| Описание продукта | Соответствует дизайну корпуса, спереди с выступом. |
| Материал | Листовая сталь, 2,0 мм |
| Цвет | RAL 7035 Декоративный элемент, спереди: RAL 7015 |
| Комплект поставки | 1 декоративный элемент, передний 1 элемент цоколя, задний 2 панели цоколя, боковые |
| Размер | Высота: 100 мм |
| Подходит для | Тип корпуса: PC IW Ширина: = 600 мм Глубина: = 600 мм |
| Подходит для глубины | 600 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 11,92 kg |
| Gross weight | 13,02 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 49,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Описание продукта | PC цоколь, стационарный, для PC, IW, для Г: 600 мм, В: 100 мм, листовая сталь |