

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



PC 8800.920

Цоколь, стационарный

Состояние: 16.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# PC 8800.920 - Цоколь, стационарный для PC, IW

Соответствует дизайну корпуса, высота 100 мм, спереди с выступом.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	PC 8800.920
Описание продукта	Соответствует дизайну корпуса, спереди с выступом.
Материал	Листовая сталь, 2,0 мм
Цвет	RAL 7035 Декоративный элемент, спереди: RAL 7015
Комплект поставки	1 декоративный элемент, передний 1 элемент цоколя, задний 2 панели цоколя, боковые
Размер	Высота: 100 мм
Подходит для	Тип корпуса: PC IW Ширина: = 600 мм Глубина: = 600 мм
Подходит для глубины	600 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11.92
Gross weight	13.02
PCF per pack (cradle-to-gate)	49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177266926
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003