


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.120

Секционные двери

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.120 - Секционные двери для TS

Навеска двери на выбор правая либо левая.



Функции

Арт. №	TS 8801.120
Описание продукта	Для шкафов TS вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора SZ 2305.000. Серийный замок с под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши исполнение F, а при высоте более 600 мм на комфортную ручку.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Разделительная перемычка Шарниры Элементы замка Вкл. крепежный материал
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 200 мм

Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 для полностью закрытого шкафа
------------------------------------	-------------------------------------

Упаковка	1 шт.
----------	-------

Вес нетто	3.894
-----------	-------

Gross weight	4.094
--------------	-------

Код ТНВЭД	94039910
-----------	----------

EAN	4028177250666
-----	---------------

ETIM 9	EC000747
--------	----------

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------
