

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8801.500

### Секционные двери

Состояние: 23.12.2025 (Источник: [ittal.com/kz-ru](http://ittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8801.500 - Секционные двери для TS

Навеска двери на выбор правая либо левая.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8801.500
Описание продукта	Для шкафов TS вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора SZ 2305.000. Серийный замок с под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши исполнение F, а при высоте более 600 мм на комфортную ручку.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Разделительная перемычка Шарниры Элементы замка Вкл. крепежный материал
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.000 мм

# ФУНКЦИИ

Степень защиты IP согласно МЭК 60 529 IP 54 для полностью закрытого шкафа

Упаковка

1 шт.

Вес нетто

11.983

Gross weight

12.614

Код ТНВЭД

94039910

EAN

4028177250604

ETIM 9

EC000747

ECLASS 8.0

27182204