



Rittal – The System.


Faster – better – everywhere.



TS 8802.105

Профиль для ввода кабеля, сзади

Состояние: 14.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8802.105 - Профиль для ввода кабеля, сзади для TS, TP

Для установки напрямую в отверстии основания.

ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8802.105
Описание продукта	Для уплотнения кабельного ввода между панелями основания.
Преимущества	Особенно подходит для кабелей с одинаковым сечением При установки монтажной панели в крайнем заднем положении возможно вводить кабели без больших изгибов
Технические характеристики	Эластичный прижимной профиль: Сечение: 30 x 25 мм
Области применения	Непосредственно устанавливается на вырез/поддон основания и панель основания
Материал	Алюминиевый прессованный профиль Эластичный прижимной профиль: ПВХ
Комплект поставки	Вставных профиля, вкл. эластичные прижимные профили
Указание	2 комплекта достаточно для выреза в основании в шкафах шириной до 800 мм Начиная с ширины шкафа 1000 мм в основании располагаются два выреза. На шкаф может быть установлено 4 штуки
Подходит для	Тип корпуса: TS: = 1.000 мм Тип корпуса: TP
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55 при корректном монтаже
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0.308
Код ТНВЭД	76042990
EAN	4028177496378
ETIM 9	EC002624

ФУНКЦИИ

ECLASS 8.0

27189265