


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.500

Система линейных шкафов TS 8

Состояние: 09.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.500 - Система линейных шкафов TS 8

Система линейных шкафов TS 8 из листовой стали благодаря симметричному профилю по ширине и глубине обеспечивает значительный выигрыш в пространстве, а также простой внутренний монтаж. При этом также гарантируется возможность соединения в линейку со всех сторон. Кроме того, встроенное автоматическое выравнивание потенциалов всех плоских деталей и трехступенчатая обработка поверхности обеспечивают оптимальную безопасность.



Функции

| | |
|-------------|--|
| Арт. № | TS 8806.500 |
| Материал | Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
| Поверхность | Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные |
| Цвет | RAL 7035 |

Функции

| | |
|-----------------------------------|--|
| Комплект поставки | Каркас шкафа Дверь(и) Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую Потолочная панель Задняя стенка 4 рым-болта для транспортировки Замок: двойная бородка 3 мм Панели основания Монтажная панель 2 монтажных шины TS 18 x 38 мм 2 монтажные перемычки по глубине шкафа |
| Размер | Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 699 мм x 1.896 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-код | IK09 |
| Кол-во дверей | 1 |
| 2 supportstrips in depth | да |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 123,5 kg |
| Gross weight | 128,7 kg |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Функции

| | |
|-------------------|--|
| Описание продукта | TS Линейный распределительный шкаф, ШВГ: 800x2000x600 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди |
|-------------------|--|

Одобрения

| | |
|-------------|---|
| Одобрения | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Сертификаты | Поверхность |
| Объяснения | Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |