


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.580

Система линейных шкафов TS 8

Состояние: 11.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8806.580 - Система линейных шкафов TS 8 IP 66/ NEMA 4

Системы линейных шкафов TS 8, степень защиты IP 66, NEMA 4, крашенная листовая сталь.

ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8806.580
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Основание: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа, дверь, крыша, основание, задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Каркас шкафа Дверь Навеска двери правая, меняется на левую Потолочная панель Основание закрытое Задняя стенка Монтажная панель 4 рым-болта для транспортировки Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажных шины TS 18 x 38 мм 2 монтажные перемычки по глубине шкафа Комплект комплектующих для боковых стенок для дооснащения до IP 66
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм

ФУНКЦИИ

Размеры монтажной панели (Ш x В) 699 мм x 1.896 мм

Степень защиты IP соглас. EN 60529 IP 66

Степень защиты NEMA
NEMA 1
NEMA 4
NEMA 12

Type rating соглас. UL 50E
Type 1
Type 4
Type 12

IK-код IK09

Основной материал Листовая сталь

Упаковка 1 шт.

Вес нетто 123.975

Gross weight 131.4

EAN 4028177597686

ETIM 9 EC000261

ECCLASS 8.0 27180101

Одобрения

Одобрения Bureau Veritas
C-UL
UL + C-UL (listed)

Сертификаты Поверхность

Объяснения Декларация производителя
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK