

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.580

Система линейных шкафов TS 8

Состояние: 25.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.580 - Система линейных шкафов TS 8 IP 66/ NEMA 4

Системы линейных шкафов TS 8, степень защиты IP 66, NEMA 4, крашенная листовая сталь.

Функции

Арт. №	TS 8806.580
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Основание: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа, дверь, крыша, основание, задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Каркас шкафа Дверь Навеска двери правая, меняется на левую Потолочная панель Основание закрытое Задняя стенка Монтажная панель 4 рым-болта для транспортировки Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажных шины TS 18 x 38 мм 2 монтажные перемычки по глубине шкафа Комплект комплектующих для боковых стенок для дооснащения до IP 66
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм

Функции

Размеры монтажной панели (Ш x В)	699 мм x 1.896 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 12
ИК-код	IK09
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	123,975 kg
Gross weight	131,4 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	TS Линейный распределительный шкаф, ШВГ: 800x2000x600 мм, листовая сталь, IP66 / NEMA 4, с монтажной панелью, однодверный спереди

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas C-UL DNV UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность

Одобрения

Объяснения

Декларация производителя

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK