Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8806.580

Система линейных шкафов TS 8

Состояние: 24.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8806.580 - Система линейных шкафов TS 8 IP 66/ NEMA 4

Системы линейных шкафов TS 8, степень защиты IP 66, NEMA 4, крашенная листовая сталь.

Функции

Арт. №	TS 8806.580
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
	Крыша: листовая сталь 1,5 мм
	Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
	Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
	Основание: листовая сталь 1,5 мм
	Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа, дверь, крыша, основание, задняя стенка
	грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
	Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Каркас шкафа
	Дверь
	Навеска двери правая, меняется на левую
	Потолочная панель
	Основание закрытое
	Задняя стенка
	Монтажная панель
	4 рым-болта для транспортировки
	Замок: двойная бородка 3 мм
	2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
	2 монтажные перемычки по глубине шкафа
	Комплект комплектующих для боковых стенок для
	дооснащения до IP 66
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 600 мм

© Rittal 2025

Функции

Размеры монтажной панели (Ш x B)	699 мм х 1.896 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
Степень защиты NEMA	NEMA 1
	NEMA 4
	NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 4
	Type 12
ІК-код	IK09
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	123.975
Gross weight	131.4
EAN	4028177597686
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	C-UL
	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3