


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8815.000

# Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 21.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8815.000 - Линейные распределительные шкафы

## VX25 Базовый шкаф

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation.



## Функции

|             |  |
|-------------|--|
| Арт. №      | VX 8815.000  |
| Материал    | Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм<br>Крыша: листовая сталь 1,5 мм<br>Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм<br>Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм<br>Панели основания: листовая сталь 1,5 мм<br>Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
| Поверхность | Каркас шкафа: грунтовка<br>Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное<br>Монтажная панель и панели основания: оцинкованные   |
| Цвет        | RAL 7035   |

# Функции

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Комплект поставки                 | Каркас шкафа<br>Дверь(и)<br>Навеска двери правая, меняется на левую<br>Потолочная панель<br>Задняя стенка<br>Панели основания<br>Монтажная панель<br>2 монтажные шины 18 x 39 мм<br>Замок: двойная бородка 3 мм |
| Размер                            | Ширина: 800 мм<br>Высота: 1.200 мм<br>Глубина: 500 мм   |
| Размеры монтажной панели (Ш x В)  | 699 мм x 1.096 мм   |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55   |
| Степень защиты NEMA               | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Type rating согл. UL 50E          | Type 1<br>Type 12   |
| IK-код                            | IK10  |
| Кол-во дверей                     | 1   |
| Основной материал                 | Листовая сталь  |
| Упаковка                          | 1 шт.   |
| Вес нетто                         | 80,15 kg  |
| Gross weight                      | 82,4 kg   |
| PCF per pack (cradle-to-gate)     | 234,99 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Note on PCF category              | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared  |
| Код THVЭД                         | 94032080  |
| ETIM 9                            | EC000261  |
| ETIM 8                            | EC000261  |

## Функции

---

ECLASS 8.0

27180101

---

Описание продукта

VX линейный распределительный шкаф, ШВГ: 800x1200x500 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди

## Одобрения

---

Одобрения

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Сертификаты

Поверхность

---

Объяснения

Декларация производителя  
Декларация о соответствии  
PCF-declaration