### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





### VX 8840.100

## Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# VX 8840.100 - Линейные распределительные шкафы VX25 Базовый шкаф с обзорной дверью

Базовый шкаф VX с обзорной дверью для использования в промышленности: Каркас шкафа с обзорной дверью спереди, задней дверью, потолочной панелью, секционной панелью основания. Превосходно подходит для эффективного монтажа шкафа.







#### Функции

Арт. №	VX 8840.100
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
	Крыша: листовая сталь 1,5 мм
	Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
	Задняя дверь: Листовая сталь, 1,5 мм
	Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковоє
	покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Каркас шкафа
	Алюминиевая обзорная дверь спереди (180°)
	Стальная дверь сзади (130)
	Замок спереди и сзади: Двойная бородка 3 мм
	Потолочная панель
	Панель основания

© Rittal 2025 2

### Функции

Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 600 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
ІК-код	IK08
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	82
Gross weight	84.2
PCF per pack (cradle-to-gate)	207,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177951365
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

### Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность Степень защиты
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3