

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8840.120

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 14.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8840.120 - Линейные распределительные шкафы

VX25 Базовый шкаф с обзорной дверью

Базовый шкаф VX с обзорной дверью для использования в промышленности: Каркас шкафа с обзорной дверью спереди, задней дверью, потолочной панелью, секционной панелью основания. Прекрасно подходит для эффективного монтажа шкафа.



Функции

| | |
|-------------------|---|
| Арт. № | VX 8840.120 |
| Материал | Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм Задняя дверь: Листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм |
| Поверхность | Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Каркас шкафа Алюминиевая обзорная дверь спереди (180°) Стальная дверь сзади (130) Замок спереди и сзади: Двойная бородка 3 мм Потолочная панель Панель основания |

Функции

| | |
|----------------------------------|--|
| Размер | Ширина: 600 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 55 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| ИК-код | IK08 |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 69,3 kg |
| Gross weight | 71 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 174,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | VX линейный распределительный шкаф, ШВГ: 600x1200x600 мм, листовая сталь, без монтажной панели, обзорная дверь спереди |

Одобрения

| | |
|-------------|--------------------|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
| Сертификаты | Поверхность |

Одобрения

Обяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK