

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8840.130

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 18.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8840.130 - Линейные распределительные шкафы

VX25 Базовый шкаф с обзорной дверью

Базовый шкаф VX с обзорной дверью для использования в промышленности: Каркас шкафа с обзорной дверью спереди, задней дверью, потолочной панелью, секционной панелью основания. Прекрасно подходит для эффективного монтажа шкафа.



Функции

Арт. №	VX 8840.130
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм Задняя дверь: Листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Каркас шкафа Алюминиевая обзорная дверь спереди (180°) Стальная дверь сзади (130) Замок спереди и сзади: Двойная бородка 3 мм Потолочная панель Панель основания

Функции

Размер	Ширина: 600 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 800 мм
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
ИК-код	IK08
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	73,2 kg
Gross weight	75,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	185,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	VX линейный распределительный шкаф, ШВГ: 600x2000x800 мм, листовая сталь, без монтажной панели, обзорная дверь спереди

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность Степень защиты

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK