Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8840.130

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 22.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 8840.130 - Линейные распределительные шкафы VX25 Базовый шкаф с обзорной дверью

Базовый шкаф VX с обзорной дверью для использования в промышленности: Каркас шкафа с обзорной дверью спереди, задней дверью, потолочной панелью, секционной панелью основания. Превосходно подходит для эффективного монтажа шкафа.







Функции

Арт. №	VX 8840.130
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
	Крыша: листовая сталь 1,5 мм
	Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
	Задняя дверь: Листовая сталь, 1,5 мм
	Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое
	покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Каркас шкафа
	Алюминиевая обзорная дверь спереди (180°)
	Стальная дверь сзади (130)
	Замок спереди и сзади: Двойная бородка 3 мм
	Потолочная панель
	Панель основания

© Rittal 2025 2

Функции

Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 800 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
ІК-код	IK08
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	73.2
Gross weight	75.4
PCF per pack (cradle-to-gate)	185,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177951396
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность Степень защиты
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3