

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8950.060

# Кожух разъединителя TS (вариант для США)

Состояние: 21.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8950.060 - Кожух разъединителя TS (вариант для США)

Блокировка двери шкафов согласно UL в соответствии с предписаниями для США. Кожух разъединителя в комбинации с исполнительным механизмом, блокировкой соседней двери, сдвижной штангой удовлетворяет требованиям UL 508 А.



## Функции

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Арт. №            | TS 8950.060   |
| Описание продукта | Вкл. блокировку основной двери для безопасной блокировки распределительных шкафов и линеек распределительных шкафов по нормам США, только в сочетании с главными выключателями. |

---

# Функции

---

## Преимущества

В комбинации с исполнительным механизмом, блокировкой соседней двери, сдвижной штангой удовлетворяет требованиям UL 508 A.

Компактная конструкция с шириной 125 мм, монтируется на шкаф на выбор слева или справа. При помощи этого кожуха стандартные однодверные шкафы TS 8 могут быть переоборудованы в шкафы с разъединителями. Вся монтажная поверхность шкафа остается свободной.

При использовании соединителя монтажных панелей TS, страницу , монтажная поверхность основного шкафа увеличивается примерно на 100 мм по ширине.

Монтаж кожуха только на однодверном шкафу с трубчатой рамой двери

Два выреза для исполнительных рычагов на передней стороне для монтажа на различной высоте

---

# Функции

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Области применения                 | Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 и 140 U-K-FCX04<br>Square D: 9422 A1<br>General Electric: TDA тип 1 и 2<br>Eaton NZM2(3)-XSH-4х-...-NA для Type 4х<br>Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA для Type 12<br>Рукоятки Siemens для приводов Max-Flex с компактным силовым выключателем 3VL:<br>3VA9978-0CH72, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF красная/черная (также в монтажном комплекте Max-Flex 3VA9..8-0CK12)<br>3VA9978-0CH82, сталь хромированная, маркировка ON/OFF красная/черная<br>3VL9600-3JP61, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF черная/черная<br>3VL9600-3JP61, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF черная/черная<br>Рукоятки Siemens для приводов Max-Flex с компактным силовым выключателем 3VL:<br>3VL9600-3JP01, пластик, маркировка ON/OFF красная/зеленая (комплект поставки монтажного комплекта Max-Flex 3VL9.00-3JN01)<br>3VL9600-3JP21, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF красно/черная<br>3VL9600-3JP41, сталь хромированная, маркировка ON/OFF красно/черная<br>3VL9600-3JP61, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF черная/черная<br>Рукоятка Siemens для приводов Max-Flex-Antriebe с силовыми выключателями SENTRON (ED, FD, LD, JD, ...) Арт. № для США: FHOH, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF красно/черная |
| Материал                           | Листовая сталь   |
| Поверхность                        | Порошковое покрытие  |
| Цвет                               | RAL 7035   |
| Комплект поставки                  | Вкл. блокировку основной двери, защитную панель и крепежный материал.  |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 55  |

## Функции

|                     |   |
|---------------------|---|
| Степень защиты NEMA | NEMA 12   |
| Указание            | Шкаф перед кожухом разъединителя должен быть однодверным            |
| Размер              | Ширина: 119,5 мм<br>Высота: 2.000 мм<br>Глубина: 600 мм             |
| Упаковка            | 1 шт.   |
| Вес нетто           | 13,2 kg   |
| Gross weight        | 19,2 kg   |
| Код ТНВЭД           | 94039910  |
| ETIM 9              | EC000712  |
| ECLASS 8.0          | 27180101  |
| Описание продукта   | TS Кожух разъединителя (вариант для США), ШВГ:<br>119,5x2000x600 мм |

## Одобрения

|            |   |
|------------|---|
| Одобрения  | UL + C-UL (listed)  |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |