

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8950.850

Кожух разъединителя TS
(вариант для США)

Состояние: 25.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8950.850 - Кожух разъединителя TS (вариант для США)

Блокировка двери шкафов согласно UL в соответствии с предписаниями для США. Кожух разъединителя в комбинации с исполнительным механизмом, блокировкой соседней двери, сдвижной штангой удовлетворяет требованиям UL 508 А.



Функции

Арт. №	TS 8950.850
Описание продукта	Вкл. блокировку основной двери для безопасной блокировки распределительных шкафов и линеек распределительных шкафов по нормам США, только в сочетании с главными выключателями.

Функции

Преимущества

В комбинации с исполнительным механизмом, блокировкой соседней двери, сдвижной штангой удовлетворяет требованиям UL 508 A.

Компактная конструкция с шириной 125 мм, монтируется на шкаф на выбор слева или справа. При помощи этого кожуха стандартные однодверные шкафы TS 8 могут быть переоборудованы в шкафы с разъединителями. Вся монтажная поверхность шкафа остается свободной.

При использовании соединителя монтажных панелей TS, страницу , монтажная поверхность основного шкафа увеличивается примерно на 100 мм по ширине.

Монтаж кожуха только на однодверном шкафу с трубчатой рамой двери

Два выреза для исполнительных рычагов на передней стороне для монтажа на различной высоте

Функции

Области применения	<p>Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 и 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA тип 1 и 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4х-...-NA для Type 4х Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA для Type 12 Рукоятки Siemens для приводов Max-Flex с компактным силовым выключателем 3VL: 3VA9978-0CH72, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF красная/черная (также в монтажном комплекте Max-Flex 3VA9..8-0CK12) 3VA9978-0CH82, сталь хромированная, маркировка ON/OFF красная/черная 3VL9600-3JP61, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF черная/черная 3VL9600-3JP61, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF черная/черная Рукоятки Siemens для приводов Max-Flex с компактным силовым выключателем 3VL: 3VL9600-3JP01, пластик, маркировка ON/OFF красная/зеленая (комплект поставки монтажного комплекта Max-Flex 3VL9.00-3JN01) 3VL9600-3JP21, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF красно/черная 3VL9600-3JP41, сталь хромированная, маркировка ON/OFF красно/черная 3VL9600-3JP61, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF черная/черная Рукоятка Siemens для приводов Max-Flex-Antriebe с силовыми выключателями SENTRON (ED, FD, LD, JD, ...) Арт. № для США: FHOH, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF красно/черная</p>
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. блокировку основной двери, защитную панель и крепежный материал.
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55

Функции

Степень защиты NEMA	NEMA 12
Указание	Шкаф перед кожухом разъединителя должен быть однодверным
Размер	Ширина: 119,5 мм Высота: 1.800 мм Глубина: 500 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	15,5 kg
Gross weight	17 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000712
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	TS Кожух разъединителя (вариант для США), ШВГ: 119,5x1800x500 мм

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK