


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8951.030

## Кожух разъединителя

Состояние: 22.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8951.030 - Кожух разъединителя для VX

Вкл. главную блокировку для защитной блокировки распределительных шкафов и комбинаций распределительных шкафов согласно предписанию UL. Протестировано в сочетании с исполнительным рычагом (ручным) для главного выключателя производства Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

## Функции

Арт. №	VX 8951.030
Описание продукта	Вкл. главную блокировку для защитной блокировки распределительных шкафов и комбинаций распределительных шкафов согласно предписанию UL. Протестировано в сочетании с исполнительным рычагом (ручным) для главного выключателя производства Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
Преимущества	<p>Соответствует требованиям UL 508 A</p> <p>В сочетании с исполнительным механизмом, замком для второй двери и толкающими штангами это выполняется также для линеек шкафов</p> <p>Монтаж по выбору с левой или с правой стороны шкафа. При помощи этого кожуха стандартные однодверные линейные шкафы шкафы могут быть переоборудованы в шкафы с разъединителями. Вся монтажная поверхность шкафа остается свободной.</p> <p>В сочетании со встроенным соединителем монтажных панелей монтажная поверхность основного шкафа может быть увеличена макс. до 14 %.</p> <p>Два выреза для исполнительных рычагов на передней стороне для монтажа на различной высоте</p>

# Функции

Области применения	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 и 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA тип 1 и 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4х-...-NA для Type 4х Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA для Type 12 Siemens: механизм управления с рукояткой - готовые монтажные наборы 3VA9137-0СК12 для 3VA51 до 125 А, рукоятка пластик, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ 3VA9137-0СК72 для 3VA51 до 125 А, рукоятка сталь с эпоксидным покрытием, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ 3VA9277-0СК12 для 3VA52/62 до 250 А, рукоятка пластик, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ 3VA9277-0СК72 для 3VA52/62 до 250 А, рукоятка сталь с эпоксидным покрытием, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ 3VA9477-0СК12 для 3VA53/54/63/64 до 600 А, рукоятка пластик, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ 3VA9477-0СК72 для 3VA53/54/63/64 до 600 А, рукоятка сталь с эпоксидным покрытием, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ Siemens: Исполнительный механизм с регулировкой по глубине – полные комплекты 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. блокировку основной двери, защитную панель и крепежный материал.
Размер	Ширина: 103 мм Высота: 1.800 мм Глубина: 500 мм
Указание	Монтаж кожуха только на однодверном шкафу с трубчатой рамой двери

## Функции

Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55 в сочетании со шкафами серии VX
Protection category NEMA	NEMA 12 (в сочетании со шкафами серии VX)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	14,5 kg
Gross weight	16 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	VX кожух разъединителя, ШВГ: 125x1800x500 мм

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------